

Garant**Palpador 3D digital con inserto palpador (Ø 4 mm)****Datos de pedido**

Número de pedido	359500
GTIN	4045197225764
Clase de artículo	31T

Descripción**Ejecución:**

- **Precisión y linealidad elevadas. Adecuado para la medición de las piezas de trabajo y medición posible en toda el área de trabajo.**
- **Sin mandos.**
- **Muy buena lectura gracias al indicador combinado: Barra gráfica para la información dinámica de recorrido; la indicación digital proporciona valor de medición exacto.**
- **Ajuste de concentricidad cómodo y sencillo.**
- **Intervalo de trabajo más amplio en todas las direcciones (x, y, z: 7 mm).**
- **Carcasa metálica compacta.**
- **Punto de rotura nominal.**
- **Estando al polvo y al agua (IP67).**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Instrumento de medición preciso para fresadoras y máquinas de erosión.

Para determinación del punto cero de piezas de trabajo, medición de longitudes, centros de perforación y cantos de referencia.

Suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032 e inserto palpador n.º 359505 tam. 4.

Nota:

insertos palpadores adecuados n.º 359505.

Descripción técnica

Punta de recambio	359505 4
Peso	0,52 kg
Longitud libre brazo palpador	40 mm
Recorrido de desviación x, y, z respectivamente	7 mm
Longitud total (carcasa y punta)	134 mm
Precisión de medición	< 0,01 mm
Recorrido de ajuste	± 0,4 mm
Ø de mango	16 mm
Carcasa anchura	65 mm
Carcasa longitud	82 mm
Carcasa profundidad	39 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura	0,005 mm
Tipo de pila	Pila de botón
Longitud del mango	40 mm
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Pulsador

Accesorios

Tapa del compartimento para pilas	359514
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Fuelle para palpador 3D	359512

Inserto para palpadores 3D Ø de esfera palpadora D 4 mm

359505 4