

Mitutoyo**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Modelo superficie de medición	Equipado con plaquitas de metal duro
Ø de tambor de medición	18 mm
Paso de husillo	1/50 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B2

Límite de error	3 μ m
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75
--------------------------------------	-----------