

**Tornillo para ranuras en T (12.9.) individual, Tipo: 101080****Datos de pedido**

Número de pedido	375310 101080
GTIN	4020772083991
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.

Modelo altamente resistente, clase de resistencia = 12.9.

Norma:

DIN 787

Suministro:

Individual, sin tuerca ni arandela.

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 375340; tuercas altas, ver n.º 375385.

Nota:

· **Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

Descripción técnica

Altura k	6 mm
Anchura de tronzado e	15 mm
Anchura de tronzado estrecha a	9,7 mm
Medida nominal de ranura en T	10 mm
Longitud de rosca b	50 mm
Rosca G	M10
Longitud L	80 mm
Tipo	787

Tipo de producto

Tornillo para ranura