

**Tornillo para ranuras en T (12.9.) individual, Tipo: 1412200****Datos de pedido**

Número de pedido	375310 1412200
GTIN	4020772086213
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.

Modelo altamente resistente, clase de resistencia = 12.9.

Norma:

DIN 787

Suministro:

Individual, sin tuerca ni arandela.

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 375340; tuercas altas, ver n.º 375385.

Nota:

· **Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

Descripción técnica

Longitud de rosca b	120 mm
Anchura de tronzado estrecha a	13,7 mm
Anchura de tronzado e	22 mm
Altura k	8 mm
Medida nominal de ranura en T	14 mm
Rosca G	M12
Longitud L	200 mm
Tipo	787

Tipo de producto

Tornillo para ranura