

HOLEX**Par de prismas dobles con arco inoxidable, Longitudxanchura: 100X75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	447020 100X75
GTIN	4045197205070
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Ejecución de precisión, **tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm**. Prisma de acero templado, destensado y rectificado de precisión por pares. Distintas entalladuras prismáticas profundas; 2 superficies de apoyo. Estribo de sujeción en U resistente con mango de estrella para sujetar la pieza de trabajo.

De acero inoxidable.

Descripción técnica

Anchura	75 mm
Altura	75 mm
Longitud	100 mm
para Ø de eje	7 - 70 mm
Peso por unidad	3,2 kg
Todas las piezas	templado

Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Prisma