

**Regla de trazado INOX, Capacidad de medición y de trazado: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	446350 100
GTIN	4045197222305
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Escala graduada ajustable con un extremo recto y otro biselado en ángulo de 90°. La escala graduada se puede apretar firmemente en cada ajuste.

Aplicación:

El tope en la pieza de trabajo permite un trazado preciso y rápido según escala y un trazado de ingletes de 45° o 90°.

Descripción técnica

Capacidad de medición y de trazado	0 - 100 mm
Límite de error	200 µm
Sujeción	Tornillo de sujeción
Grado de trazado	90 grados
Grado de trazado	45 grados
Material	Acero fino, INOX
Calibración	F8
Tipo de producto	Regla de trazado

Servicios

CalibraciónRegla graduada de acero Longitud máxima 500 mm	026200 500
---	------------

