

**Pie de rey de trazado, Longitud de trazado: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	446100 200
GTIN	4045197204875
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Regla graduada con graduación precisa. Trazador de metal duro; corredera con nonio y rodillo de tope.

Legenda:

Punta de trazado

Rodillo de tope

Aplicación:

Para el trazado de líneas paralelas.

Descripción técnica

Graduación/lectura	1 / 128 pul
Longitud de trazado	200 mm
Límite de error	100 µm
Graduación/lectura	0,1 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Material	Acero fino, INOX
Material trazador	MD
Calibración	A2
Tipo de producto	Pie de rey de trazado

Servicios

Calibración Calibre de profundidad de gancho Capacidad
de medición máxima 200 mm

021220 200

Accesorios

Trazador de recambio de MD para n.º 446100

446110