

Mitutoyo**Micrómetro de exteriores digital, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Micrómetro de exteriores digital, construcción compacta. Indicador LCD extragrande (7,5 mm). Superficies de medición refrentadas de metal duro.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Descripción técnica

Paso de husillo	0,5 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Límite de error	3 µm
Lectura	0,001 mm
Calibración	B1
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable

Tipo de producto

Micrómetro de exteriores

ServiciosCalibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste
Capacidad de medición máxima 25 mm

022000 25

Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste
Capacidad de medición máxima 100 mm

022010 100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357

081560 357