

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores digital, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Micrómetro de exteriores digital, construcción compacta. Indicador LCD extragrande (7,5 mm). Superficies de medición refrentadas de metal duro.

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

**Descripción técnica**

Paso de husillo	0,5 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Lectura	0,001 mm
Calibración	B1
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	±2 µm
Norma	ISO 3611
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable

Tipo de producto

Micrómetro de exteriores

---

**Productos adecuados**

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/421500-0-25>

---