



## Tornillo de cabeza romb., Medida nominal de la ranura en T×Longitud L: 18X100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375335 18X100
GTIN	4020772087371
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

- Forjado
- Ranuras en T fresadas, rosca laminada.
- Bonificado a la clase de resistencia 10.9.

#### Aplicación:

En mesas largas se facilita la orientación posterior de un lugar de sujeción. El tornillo de amarre se inserta por arriba en la ranura en T.

### Descripción técnica

Altura k	10 mm
Longitud de rosca b	65 mm
Medida nominal de ranura en T	18 mm
Anchura de tronzado estrecha a	17,7 mm
Anchura de tronzado e	28 mm

Rosca G	M16
Longitud L	100 mm
Tipo	797
Romboidal	sí
Tipo de producto	Tornillo para ranura