

**Garant****Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior, Tipo: 16M8****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 360025 16M8   |
| GTIN              | 4045197373298 |
| Clase de artículo | 310           |

**Descripción****Ejecución:**

Con rosca interior incluida y tornillo prisionero correspondiente. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

**Descripción técnica**

|  |        |
|--|--------|
| Apropiado para $\varnothing$ del disco de sujeción | 120 mm |
| $\varnothing$ de centrado D                        | 16 mm  |
| Rosca M <sub>2</sub> exterior                      | M8     |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Rosca M <sub>1</sub> exterior | M8        |
| Serie                         | ZeroClamp |
| Tolerancia Ø exterior         | k6        |
| Tipo de producto              | Tirantes  |