



Tornillo para ranuras en T (12.9.) individual, Tipo: 2824250



Datos de pedido

Número de pedido	375310 2824250
GTIN	4020772086404
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.

Modelo altamente resistente, clase de resistencia = 12.9.

Norma:

DIN 787

Suministro:

Individual, sin tuerca ni arandela.

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 375340; tuercas altas, ver n.º 375385.

Nota:

· **Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

Descripción técnica

Altura k	18 mm
Longitud de rosca b	150 mm
Anchura de tronzado e	44 mm
Anchura de tronzado estrecha a	27,7 mm
Medida nominal de ranura en T	28 mm
Rosca G	M24
Longitud L	250 mm
Tipo	787

Tipo de producto

Tornillo para ranura