



Tornillo de cabeza romb., Medida nominal de la ranura en T×Longitud L: 18X160mm



Datos de pedido

Número de pedido	375335 18X160
GTIN	4020772087395
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- Forjado
- Ranuras en T fresadas, rosca laminada.
- Bonificado a la clase de resistencia 10.9.

Aplicación:

En mesas largas se facilita la orientación posterior de un lugar de sujeción. El tornillo de amarre se inserta por arriba en la ranura en T.

Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	18 mm
Anchura de tronzado estrecha a	17,7 mm
Longitud de rosca b	100 mm
Altura k	10 mm
Anchura de tronzado e	28 mm

Rosca G	M16
Longitud L	160 mm
Tipo	797
Romboidal	sí
Tipo de producto	Tornillo para ranura