



Tornillo de cabeza romb., Medida nominal de la ranura en T×Longitud L: 22X80mm



Datos de pedido

Número de pedido	375335 22X80
GTIN	4020772086794
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- Forjado
- Ranuras en T fresadas, rosca laminada.
- Bonificado a la clase de resistencia 10.9.

Aplicación:

En mesas largas se facilita la orientación posterior de un lugar de sujeción. El tornillo de amarre se inserta por arriba en la ranura en T.

Descripción técnica

Anchura de tronzado estrecha a	21,7 mm
Medida nominal de ranura en T	22 mm
Longitud de rosca b	55 mm
Anchura de tronzado e	35 mm
Altura k	14 mm

Rosca G	M20
Longitud L	80 mm
Tipo	797
Romboidal	sí
Tipo de producto	Tornillo para ranura