

**Cojinete cónico Forma D, Para rosca: M14****Datos de pedido**

Número de pedido	375355 M14
GTIN	4020772081898
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

La forma D sólo se puede utilizar sobre perforaciones, a fin de que la arandela se apoye por completo.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descripción técnica

Fuerza h_3	5,6 mm
Ø exterior d_4	28 mm
Para rosca	M14
Ø de la perforación d_2	16,5 mm
Tipo	6319D
Tipo de producto	Cojinete cónico

