

**Garant****Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior, Tipo: 14M12/90****Datos de pedido**

Número de pedido	360025 14M12/90
GTIN	4045197518774
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:**

Con rosca interior incluida y tornillo prisionero correspondiente. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

**Descripción técnica**

Apropiado para $\varnothing$ del disco de sujeción	90 mm
$\varnothing$ de centrado D	14 mm
Rosca M <sub>2</sub> exterior	M8

Rosca M <sub>1</sub> exterior	M12
Serie	ZeroClamp
Tolerancia Ø exterior	k6
Tipo de producto	Tirantes