



Tornillo de cabeza romb., Medida nominal de la ranura en T×Longitud L: 14X80mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 375335 14X80 |
| GTIN | 4020772087319 |
| Clase de artículo | 35A |

Descripción

Ejecución:

- Forjado
- Ranuras en T fresadas, rosca laminada.
- Bonificado a la clase de resistencia 10.9.

Aplicación:

En mesas largas se facilita la orientación posterior de un lugar de sujeción. El tornillo de amarre se inserta por arriba en la ranura en T.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|---------|
| Anchura de tronzado e | 22 mm |
| Medida nominal de ranura en T | 14 mm |
| Altura k | 8 mm |
| Anchura de tronzado estrecha a | 13,7 mm |
| Longitud de rosca b | 55 mm |

| | |
|------------------|----------------------|
| Rosca G | M12 |
| Longitud L | 80 mm |
| Tipo | 797 |
| Romboidal | sí |
| Tipo de producto | Tornillo para ranura |