

**Garant**

**Escuadra con sombrero de precisión, templada inoxidable, precisión 00,  
Longitud de los lados: 75X50mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Clase de artículo	41G

**Descripción****Ejecución:**

**Máxima precisión.** Con dos cantos de medición precisos en forma de cuña en el lado más largo. Completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y lapeados, caras planas rectificadas.

**Con lado reforzado.****Aplicación:**

Para trabajos de comprobación en procedimientos de inestercios luminosos.

**Descripción técnica**

Perpendicularidad	0,003 mm
Longitud brazo largo	75 mm
Sección transversal de los lados brazo largo	18 × 3 mm
Sección transversal de los lados brazo corto	16×12 mm
Longitud brazo corto	50 mm

Norma	DIN 875/00
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F1
Tipo de producto	Escuadra de precisión

### Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 100 mm	025000 100