

Garant

Escuadra biselada de precisión templada, modelo plano inoxidable, precisión 00, Longitud de los lados: 100X70mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	450010 100X70
GTIN	4045197443953
Clase de artículo	41G

Descripción**Ejecución:**

Máxima precisión. Con dos cantos de medición precisos con forma biselada en el lado más largo.

Completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y lapeados, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos de comprobación en procedimientos de intersticios luminosos.

Descripción técnica

Sección transversal de los lados	20 × 5 mm
Longitud brazo corto	70 mm
Perpendicularidad	0,003 mm
Longitud brazo largo	100 mm
Norma	DIN 875/00

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F1
Tipo de producto	Escuadra de precisión

Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 100 mm	025000 100