

Garant

Escuadra biselada de precisión templada, modelo plano inoxidable, precisión 00, Longitud de los lados: 200X130mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Clase de artículo	41G

Descripción**Ejecución:**

Máxima precisión. Con dos cantos de medición precisos con forma biselada en el lado más largo.

Completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y lapeados, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos de comprobación en procedimientos de inestercios luminosos.

Descripción técnica

Perpendicularidad	0,004 mm
Longitud brazo corto	130 mm
Sección transversal de los lados	33×7 mm
Longitud brazo largo	200 mm
Norma	DIN 875/00

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F1
Tipo de producto	Escuadra de precisión

Servicios

Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 300 mm	025000 300
Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750