

**Cojinete cónico Forma D, Para rosca: M12****Datos de pedido**

Número de pedido	375355 M12
GTIN	4020772081881
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

La forma D sólo se puede utilizar sobre perforaciones, a fin de que la arandela se apoye por completo.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descripción técnica

Ø de la perforación d_2	14,2 mm
Fuerza h_3	5 mm
Para rosca	M12
Ø exterior d_4	24 mm
Tipo	6319D
Tipo de producto	Cojinete cónico

