

**Escuadra lisa Precisión 2, Longitud de los lados: 300X175mm****Datos de pedido**

Número de pedido	452590 300X175
GTIN	4045197372161
Clase de artículo	42F

Descripción**Ejecución:**

Caras planas y cantos rectificadas. Superficies de prueba rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

Precisión:

DIN 875 / 2, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño $100 \times 70 = 0,030$ mm.

Descripción técnica

Perpendicularidad	0,05 mm
Sección transversal de los lados	35 × 7 mm
Longitud de los lados	300×175 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875
Precisión	2

Tipo de producto

Escuadra lisa

ServiciosCalibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión
Longitud máxima de los lados 300 mm

025000 300

Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con
sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750
mm

025010 750