



## Juego alambres med. de roscas, Ø del alambre: 0,725mm



### Datos de pedido

Número de pedido	422490 0,725
GTIN	2050001063533
Clase de artículo	46P

### Descripción

#### Ejecución:

Los alambres de medición de roscas están templados y lapeados con precisión, el soporte está cromado mate. Un anillo de retención en el taladro de alojamiento proporciona un asiento seguro y giratorio en el husillo de medición.

#### Aplicación:

Para la determinación del de borde de roscas exteriores por el método de los tres alambres en combinación con un micrómetro para exteriores o banco para medición de longitudes.

#### Suministro:

Un juego consiste en un soporte cada uno con un alambre de medición y un soporte con dos alambres de medición dentro de una caja de plástico.

#### Nota:

**Es preciso indicar en el pedido el Ø del husillo de medición**(6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

### Descripción técnica

Ø del alambre	0,725 mm
Barra patrón M según DIN 13 hoja 1	8,282 mm
Para rosca	M8
Para altura de paso de la rosca P	1,25

Límite de error	± 1 µm
Embalaje	caja estable
Calibración	L16
Tipo de producto	Alambre de medición de roscas
Para Ø de husillo	6,35 mm
Para Ø de husillo	6,5 mm
Para Ø de husillo	6,8 mm
Para Ø de husillo	7,5 mm
Para Ø de husillo	8 mm

## Servicios

Calibración DAkkS Alambre de medición de roscas Tipo GMD	028910 GMD
Calibración Alambre de medición de roscas Tipo GMD	028900 GMD