

**Escuadra lisa Precisión 2, Longitud de los lados: 750X375mm****Datos de pedido**

Número de pedido	452590 750X375
GTIN	4045197372307
Clase de artículo	42F

Descripción**Ejecución:**

Caras planas y cantos rectificadas. Superficies de prueba rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

Precisión:

DIN 875 / 2, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño $100 \times 70 = 0,030$ mm.

Descripción técnica

Sección transversal de los lados	45 × 10 mm
Perpendicularidad	0,095 mm
Longitud de los lados	750×375 mm
Norma	DIN 875
Precisión	2
Tipo de producto	Escuadra lisa

