



Cojinete cónico Forma G, Para rosca: M14



Datos de pedido

Número de pedido	375360 M14
GTIN	4020772082017
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

La forma G es también apropiada, debido a su gran diámetro, para el apriete sobre la ranura en bridas.

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descripción técnica

Ø exterior d_5	40 mm
Fuerza h_4	6 mm
Para rosca	M14
Ø de la perforación d_2	16,5 mm
Tipo	6319G
Tipo de producto	Cojinete cónico

