



## Transportador de ángulos de precisión, Longitud del riel: 150mm



### Datos de pedido

Número de pedido	453800 150
GTIN	4045197294616
Clase de artículo	46R

### Descripción

#### Ejecución:

**Lectura sin errores.** Los valores de grado son perfectamente visibles en una graduación con aumento de 4x con escala 90° Los minutos de ángulo también son fácilmente legibles en un tambor de medición graduado en negro. Con doble escala para ambos sentidos de medición.

**Ajuste rápido y de precisión de operación sencilla para valores correspondientes a minutos de ángulo. Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.**

#### Suministro:

Incluida 1 escuadra lisa 60 × 90 mm para ajuste.

#### Partes opcionales:

Soporte de apriete n.º 453520 (para la sujeción a instrumentos de trazado n.º 445152 – 445222), escuadra complementaria n.º 453600.

#### Pieza de repuesto:

Regla graduada n.º 453510, lupa n.º 453820, tamaño 2.

### Descripción técnica

Longitud del riel	150 mm
Lectura	1 arcmin
Límite de error	± 2 arcmin
Paso de husillo	1 grados
Capacidad de medición	360 grados
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F4
Tipo de producto	Transportador de ángulos

## Servicios

CalibraciónTransportador de ángulos universal Tipo UNI	025710 UNI
--	------------

## Accesorios

Soporte para apriete del transportador de ángulos	453520
Escuadra complementaria	453600
Guía de recambio, anchura de ranura 2,5 mm Longitud del riel 150 mm	453510 150
Lupa de repuesto para transportador de ángulos Tipo 2	453820 2