



## Transportador de ángulos digital de precisión, Longitud del riel: 180mm



### Datos de pedido

Número de pedido	454005 180
GTIN	4045197294661
Clase de artículo	46R

### Descripción

#### Ejecución:

Para la medición sencilla de ángulos en piezas de trabajo. Aplicable con pie de rey o calibre de altura. Montaje muy sencillo en pies de rey por medio de dos tornillos de apriete. Aplicable mediante el soporte cuadrado en calibres de altura e instrumentos de trazado.

#### Suministro:

Incluido soporte cuadrado para sujetar a calibres de altura, 2 pilas n.º 081561, tamaño LR3.

### Descripción técnica

Longitud del riel	180 mm
Lectura conmutable	1 minuto o 0,01°
Límite de error	±5 arcmin
Peso	150 g
Longitud de regla graduada	35 mm
Capacidad de medición	180 grados
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032

Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	F4
Tipo de producto	Transportador de ángulos

### Servicios

CalibraciónTransportador de ángulos universal Tipo UNI	025710 UNI
--	------------

### Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------