

Mahr**Horquilla de control con comparador con mango Marameter S, Capacidad de medición: 60-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	424910 60-100
GTIN	2050001050991
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Arco resistente y rígido a la flexión con mango. Yunque y explorador invertido de acero inoxidable templado. **Superficies de medición refrentadas de metal duro en la parte frontal para una incorporación sencilla.** Para medir rebordes de centrado estrechos que sobresalen de la anchura del arco. Ajuste por medio de bloque calibrador. Tope de centrado para ajuste en el centro de la pieza de trabajo.

Precisión de medición elevada. El peso del dispositivo descansa sobre un palpador fijo durante la medición y no influye en el resultado.

Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Aplicable a todos los indicadores (no incluido en el precio) con vástago de sujeción de 8 mm. Se prefiere el cuadrante indicador n.º 434674.

Las desviaciones de tolerancia de la pieza de trabajos se pueden leer en el indicador numérico. Arco que sobresale lateralmente para proteger la herramienta contra golpes durante la medición y la colocación.

Leyenda:

Explorador invertido regulable.

Tope de centrado regulable.

Yunque con retorno al cuadrante indicador.

Aplicación:

Para la medición de piezas cilíndricas de todo tipo. Para medición rápida, directamente en la máquina-herramienta y en el control de fabricación.

Suministro:

Sin micrómetro con cuadrante indicador, **incluye** caja de madera.

Partes opcionales:

Barras de ajuste, bloques patrón paralelos, discos de medición, cuadrante indicador n.º 434674.

Nota:

Capacidad de medición hasta 500 mm a petición.

Descripción técnica

Planeidad de las superficies	0,5 µm
Ø superficie de medición	22 mm
Fuerza de medición	13,5 N
Paralelismo ortogonal de las superficies medición	3 µm
Capacidad de medición	60 - 100 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	L9
Tipo de producto	Horquilla de control con comparador

Servicios

CalibraciónHorquilla de control regulable Tipo RL	028730 RL
---	-----------