

**Micrómetro de interiores de pico, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Clase de artículo	42B

**Descripción****Ejecución:**

Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición escalonados y redondeados, refrentados de metal duro. Presión de medición constante por medio de trinquete sensitivo. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Micrómetro cromado. Con tornillo de ajuste y tornillo de sujeción.

**Suministro:**

Incluido anillo de comprobación para el ajuste.

**Descripción técnica**

Ø de tambor de medición	18 mm
Capacidad de medición	25 - 50 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	12 µm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	L7
Calibración	B4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de pico

---

## Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de pico Capacidad de medición máxima 50 mm	022360 50
Calibración DAkkS Anillo de comprobación Ø máximo 200 mm	028470 200
Calibración Anillo de comprobación Ø máximo 50 mm	028400 50

---

## Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40