



## Lijadora angular compacta, Tipo: AGV13-125X



### Datos de pedido

Número de pedido	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Clase de artículo	03M

### Descripción

#### Ejecución:

**Lijadora angular compacta MILWAUKEE de Ø 125 mm.** Lijadoras angulares compactas, potentes, con gran profundidad de corte gracias a la cabeza de engranaje metálica plana.

- **Cable de red 4 m.**
- **Bloqueo del husillo para cambiar la muela con rapidez.**
- **Ajuste rápido de la cubierta protectora.**
- **Bloqueo de arranque.**

Amoladora angular de 1250 W / 125 mm, **forma constructiva corta**, con arranque suave, protección contra sobrecarga, **función Anti-Kick-Back** e **interruptor de hombre muerto** de gran superficie. Cambio de disco sin herramientas con el sistema de cambio rápido **FIXTEC** integrado. Mango antivibratorio (AVS).

#### Suministro:

Mango, cubierta protectora, tuerca de apriete.

#### Nota:

Todas las lijadoras angulares compactas con interruptor bloqueable son sin función de hombre muerto.

### Descripción técnica

Particularidad	M14 FIXTEC
Ø máximo de muela	125 mm
Profundidad de corte máxima	33 mm
Conexión de hombre muerto	sí

Bloqueo contra re arranque	sí
Consumo de potencia	1250 W
Parada kick back	sí
Quality Dress	AGV13-125XSPDE/ interruptor de hombre muerto
Vibraciones máximas según EN	7,8 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,3 kg
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	12000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Lijadoras angulares

---

## Accesorios

Tuerca de apriete M14 Tipo NUT	073930 NUT
Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC