




## Surtido de herramientas de sujeción, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 14/M12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375405 14/M12
GTIN	4020772083601
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Formadas por diversos elementos de sujeción, que se necesitan para la fijación rápida de herramientas, dispositivos o piezas de trabajo en mesas con ranuras en T. Todas las piezas son de acero bonificado y pueden pedirse posteriormente por separado.

#### Suministro:

Llave combinada, pasta para tornillos, caja de madera

#### Suministro:

Tornillos para ranuras en T n.º 375300 DIN 787: 4 uds. / 80 mm;

4 uds. / 125 mm;

2 uds. / 50 mm

Espárragos n.º 375380 DIN 6379: 4 uds. / 100 mm

Bridas n.º 372000 DIN 6314 Z: 4 uds. / 14 x 100

Tuercas altas n.º 375385 DIN 6330 B: 6 ud.

Tuercas de alargamiento n.º 375395: 4 ud.

Bases de sujeción universales n.º 372200: 4 uds. tam. 2;

4 uds. tam. 3

Cojinete cónico forma G n.º 375360 DIN 6319 G: 6 ud.

Mordazas de fijación bajas n.º 375110: 4 uds. / tam. 14

Soporte elástico de bridas n.º 370850: 4 uds. / tam. 14

Limpiarranuras en T n.º 375512: 1 uds. / tam. 1

## Descripción técnica

Caja de madera longitud	460 mm
Altura de sujeción sujeción cuádruple	2 - 160 mm
Medida nominal de ranura en T	14 mm
Altura de sujeción sujeción doble	2 - 270 mm
Caja de madera anchura	330 mm
Rosca	M12
Caja de madera altura	50 mm
Tipo	6530
Tipo de producto	Elemento de sujeción