



Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 125-150mm



Datos de pedido

Número de pedido	428500 125-150
GTIN	5051102070809
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Capacidad de medición	125 - 150 mm
Profundidad de medición con prolongación	265 mm

Profundidad de medición estándar	115 mm
Medida a	0,5 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 200 mm	022500 200

Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 130 mm	484030 130
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 125-150 mm	428745 125-150
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 125-150 mm	428746 125-150