



## Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 150-175mm



### Datos de pedido

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 428500 150-175 |
| GTIN              | 2050001048479  |
| Clase de artículo | 46B            |

### Descripción

#### Ejecución:

**Micrómetro de interiores XT** de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

#### Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

#### Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

#### Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

### Descripción técnica

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Capacidad de medición            | 150 - 175 mm |
| Profundidad de medición estándar | 115 mm       |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Medida a                                 | 0,5 mm                               |
| Profundidad de medición con prolongación | 265 mm                               |
| Límite de error                          | 0,007 mm                             |
| Lectura                                  | 0,005 mm                             |
| Norma                                    | DIN 863                              |
| Graduación tambor de medición            | 1/50 mm                              |
| Técnica de medición                      | analógico                            |
| Embalaje                                 | caja estable                         |
| Calibración                              | B6                                   |
| Tipo de producto                         | Micrómetro de interiores de 3 puntos |

## Servicios

|   |            |
|---|------------|
| Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos<br>Capacidad de medición máxima 200 mm | 022500 200 |
| Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos<br>Capacidad de medición máxima 200 mm | 022510 200 |

## Accesorios

|   |                |
|---|----------------|
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 175 mm                      | 484030 175     |
| Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150                  | 428510 5/150   |
| Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 150-175 mm      | 428605 150-175 |
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 160 mm                      | 484030 160     |
| Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 150-175 mm | 428745 150-175 |
| Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 150-175 mm   | 428746 150-175 |