

Pareja de bocas blandas Acero cementado 21MnCr5, Para tipo: 125**Datos de pedido**

Número de pedido	360520 125
GTIN	4250364402941
Clase de artículo	31F

Descripción**Aplicación:**

Para la fabricación de bocas configuradas.

Anchura de bocas b: 125 mm

Altura de bocas C: 39,8 mm

Longitud de mordazas l: 22 mm

Para tipo: 125

Adecuado para el código de color: Basic

Adecuado para el código de color: LC

Descripción técnica

Longitud de mordazas l	22 mm
Altura de bocas C	39,8 mm
Adecuado para el código de color	Basic
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	TC

Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	NC8
Para tipo	125
Anchura de bocas b	125 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco