

 Mahr**Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 150-175mm****Datos de pedido**

Número de pedido	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Construcción de tubo ligera, resistente al pandeo. Varilla patrón completamente templada y rectificada. **Superficies de medición templadas y lapeadas esféricamente.** Elementos de mando y piezas de lectura de cromado mate. A partir de una capacidad de medición 100 – 125 mm con aislamiento térmico y dispositivo de sujeción.

Suministro:

Micrómetro en casquillo.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	20 mm
Ø de varilla	8 mm
Capacidad de medición	150 - 175 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	7 µm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Calibración	B10
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de dos contactos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores Capacidad de medición máxima 200 mm	022450 200
CalibraciónMicrómetro de interiores Capacidad de medición máxima 200 mm	022440 200