



## Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 50-65mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Micrómetro de interiores XT** de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

#### Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

#### Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

#### Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

### Descripción técnica

Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Medida a	0,5 mm

Capacidad de medición	50 - 65 mm
Profundidad de medición estándar	80 mm
Límite de error	0,005 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100 mm	022500 100

## Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 50-65 mm	428605 50-65
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 50-65 mm	428745 50-65
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 50-65 mm	428746 50-65