



Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 70-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	427800 70-100
GTIN	4059192005665
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo ligera, resistente al pandeo. Varilla patrón completamente templada y rectificada. **Superficies de medición templadas y lapeadas esféricamente.** Elementos de mando y piezas de lectura de cromado mate. A partir de una capacidad de medición 100 – 125 mm con aislamiento térmico y dispositivo de sujeción.

Suministro:

Micrómetro en casquillo.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	13,5 mm
Capacidad de medición	70 - 100 mm
Ø de varilla	7 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	5 µm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Calibración	B10
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de dos contactos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores Capacidad de medición máxima 100 mm	022440 100
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores Capacidad de medición máxima 200 mm	022450 200