

Tope de la pieza de trabajo tridimensional, Tipo: 300



Datos de pedido

Número de pedido	360430 300
GTIN	2050001073310
Clase de artículo	38F

Descripción

Ejecución:

5 ejes con giro de 360° en progresión continua.

- **Ajuste en continuo y rápido.**
- **Asiento M8 para tuercas correderas en ranura o montaje directo.**

Tope doble.

Aplicación:

Para el empleo en fresadoras y taladradoras.

Material:

Aluminio anodizado.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura en T con M8, ver n.º 370520 tam. 12 - 18.

Altura útil N: 285 mm

Distancia del eje S A: 80 mm

Altura útil N: 285 mm

Altura total: 350 mm

Distancia del eje S A: 80 mm

Adecuado para el código de color: Basic

Adecuado para el código de color: Centro Gripp

Adecuado para el código de color: Duo

Descripción técnica

Peso	1,2 kg
Altura total	350 mm
Adecuado para el código de color	Basic
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
Adecuado para el código de color	Duo
Adecuado para el código de color	Duo Plus
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	T-Rex
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	Basic
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Altura útil N	285 mm
Distancia del eje S A	80 mm
Tipo de producto	Tope de la pieza de trabajo

Accesorios

Tirador de recambio Tipo GRIFF	360431 GRIFF
--------------------------------	--------------