

**Regla biselada pavonada en estuche, Longitud: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	460100 300
GTIN	4045197206558
Clase de artículo	42G

Descripción**Ejecución:**

Cantos de medición precisos templados, rectificados y lapeados de precisión. Sección transversal en forma de cuña con salida puntiaguda para comprobación también en esquinas, ranuras, holguras, etc. Con mango aislante de plástico para proteger el calor de las manos.

De acero especial envejecido, ambos biseles pavonados (antideslumbrantes).

Nota:

La tolerancia de alineación de los cantos de medición se refiere a un intervalo de giro de $\pm 15^\circ$ con respecto al plano simétrico.

Descripción técnica

Longitud	300 mm
Tolerancia de alineación de los cantos de medición	0,003 mm
Norma	DIN 874
Material	Acero especial envejecido
Superficie bisel	pavonado (antideslumbrante)
Embalaje	Estuche
Calibración	F6
Tipo de producto	Regla biselada

Servicios

CalibraciónRegla biselada Longitud máxima 500 mm	026000 500
--	------------

Calibración DAkkSRegla biselada Longitud máxima 500
mm

026010 500