



Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	376610 2
GTIN	4020772008079
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.

Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Tornillo de presión	M6x35 mm
Fuerza de retención P2	1200 N
Ø de la perforación d	5,6 mm
Altura total	45 mm
Distancia entre orificios f	19,5-29,5 mm
Longitud total	162 mm

Distancia entre taladros e	26 mm
Fuerza de retención P1	1000 N
Tipo	6830J
Altura de sujeción H	24 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales