



Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	376610 3
GTIN	4020772008086
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.

Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Fuerza de retención P1	1800 N
Distancia entre orificios f	22-31,8 mm
Tornillo de presión	M8 × 45 mm
Distancia entre taladros e	25,7 mm
Ø de la perforación d	6,5 mm
Altura total	48,5 mm

Fuerza de retención P2	2500 N
Longitud total	206 mm
Tipo	6830J
Altura de sujeción H	32 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales