



Tensores horizontales con pie acodado, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	376640 4
GTIN	4020772008291
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Con pie acodado para montaje lateral.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Altura total	133 mm
Distancia entre orificios f	32 mm
Fuerza de retención P1	2000 N
Fuerza de retención P2	3000 N
Tornillo de presión	M8 x 65 mm

Longitud total	282 mm
Ø de la perforación d	8,5 mm
Distancia entre taladros e	32 mm
Tipo	6833J
Altura de sujeción H	60 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales