

**Regla biselada pavonada en estuche, Longitud: 125mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 460100 125 |
| GTIN | 4045197206527 |
| Clase de artículo | 42G |

Descripción**Ejecución:**

Cantos de medición precisos templados, rectificados y lapeados de precisión. Sección transversal en forma de cuña con salida puntiaguda para comprobación también en esquinas, ranuras, holguras, etc. Con mango aislante de plástico para proteger el calor de las manos.

De acero especial envejecido, ambos biseles pavonados (antideslumbrantes).

Nota:

La tolerancia de alineación de los cantos de medición se refiere a un intervalo de giro de $\pm 15^\circ$ con respecto al plano simétrico.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tolerancia de alineación de los cantos de medición | 0,003 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Norma | DIN 874 |
| Material | Acero especial envejecido |
| Superficie bisel | pavonado (antideslumbrante) |
| Embalaje | Estuche |
| Calibración | F6 |
| Tipo de producto | Regla biselada |

Servicios

026010 500

Calibración DAkkSRegla biselada Longitud máxima 500 mm

CalibraciónRegla biselada Longitud máxima 200 mm

026000 200