



Aparato de medición rápida de int. digital XTL, Capacidad de medición: 80-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	428760 80-100
GTIN	2050001706508
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5 – 16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5 – 16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

Suministro:

Palanca de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498950 (a partir del tam. 20), n.º 498951 (hasta tam. 20), anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Descripción técnica

Capacidad de medición	80 - 100 mm
Profundidad de medición con prolongación	235 mm
Profundidad de medición estándar	85 mm
Lectura	0,001 mm
Medida a	0,5 mm

Límite de error	0,005 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100 mm	022500 100
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de conexión Duplex Tipo 2	498950 2
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498950 USB2
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80