

**Boca de 20 mm para T-Rex / Centro Gripp móvil, Para tipo: 125****Datos de pedido**

Número de pedido	361227 125
GTIN	4250364400763
Clase de artículo	34A

**Descripción****Aplicación:**

Superficies de apriete revestidas para coeficientes de fricción elevados, fuerza de retención aumentada en un factor de 2 como mínimo (Dureza comparable a 80 HRC).

**Idóneo para :**

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.

Anchura de bocas b: 96 mm

Anchura b<sub>1</sub>: 20 mm

c: 12 mm

c<sub>1</sub>: 39 mm

Altura de bocas C: 50 mm

Altura h<sub>1</sub>: 45 mm

**Descripción técnica**

Altura h <sub>1</sub>	45 mm
Anchura b <sub>1</sub>	20 mm
Para tipo	125
Longitud de mordazas l	62 mm

Altura $h_2$	14 mm
$c_1$	39 mm
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
Adecuado para el código de color	T-Rex
Anchura de bocas $b$	96 mm
Gama de sujeción S1	9 – 75 / 19 – 172 mm
$l_1$	4 mm
$c$	12 mm
Altura de bocas C	50 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco