

**Brazo transversal, Tipo: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	376970 6
GTIN	4020772099565
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Con tornillo de fijación y 2 tornillos de presión con tapas protectoras de goma. Soporte galvanizado, tornillos bonificados.

Aplicación:

Con este brazo transversal se pueden sujetar a la vez 2 piezas de trabajo relativamente pequeñas o 1 pieza grande por 2 puntos.

El brazo transversal se puede fijar al brazo soporte del tensor por arriba o por abajo.

Descripción técnica

Distancia entre los tornillos de presión	54 - 200 mm
Longitud total	240 mm
Adecuado para n.º 376500 – 376520; n.º 376570	5 / 6
Tamaño del tornillo de presión	M12 × 80 mm
Tipo	6
Tipo de producto	Brazo transversal

