



## Boca soporte fija para insertos de agarre, para T-Rex fijo, Para tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361206 125
GTIN	4250364401654
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Aplicación:

Las bocas soporte sirven para el alojamiento de los insertos de agarre n.º 361238; 361240; 361245; 361250 (no aptas para el juego de agarre universal n.º 361345 tam. 125 y n.º 361350 tam. 125). Boca móvil pendular para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

#### Idóneo para :

Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.

### Descripción técnica

Para tipo	125
Anchura de bocas b	165 mm
c	14 mm
c <sub>1</sub>	20 mm
Altura de bocas C	16 mm
Longitud de mordazas l	59 mm
Gama de sujeción máxima redonda	190 mm
Sujeción mínima redonda	80 mm

Gama de sujeción máxima cuadrada	185 mm
Gama de sujeción mínima cuadrada	26 mm
Adecuado para el código de color	T-Rex
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco