



## Tensor de cierre vertical, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	376820 2
GTIN	4020772008642
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

- Tensor rápido con transmisión de palanca acodada.
- El frenado automático impide la apertura.
- Remaches de acero inoxidable.
- Mango de plástico resistente al aceite.
- Los tensores están galvanizados.
- Gancho de sujeción regulable por medio de rosca.
- Casquillos de cojinete templados por cementación.
- Puntos de apoyo engrasados.
- Gancho bonificado.

Completo con contrasoporte.

#### Aplicación:

Para el cierre de recipientes.

#### Nota:

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

### Descripción técnica

Recorrido ajuste del gancho de sujeción c	5 - 28 mm
Ø de la perforación d	5,2 mm
Fuerza de retención P (tracción)	1600 N
Distancia entre orificios f	19,5 - 23,5 mm
Distancia entre taladros e	13 mm
Altura de sujeción h	12 mm
Altura total H	47 mm
Longitud total L	91 mm
Tipo	6848VJ
Tipo de producto	Tensor de cierre