



## Boca soporte fija para insertos de agarre, para T-Rex / Centro Gripp pendular, Para tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361207 125
GTIN	4250364401678
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Aplicación:

Las bocas soporte sirven para el alojamiento de los insertos de agarre n.º 361238; 361240; 361245; 361250 (no aptas para el juego de agarre universal n.º 361345 tam. 125 y n.º 361350 tam. 125). Boca móvil pendular para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

#### Idóneo para :

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.

### Descripción técnica

Para tipo	125
Anchura de bocas b	165 mm
c	12 mm
c <sub>1</sub>	43,5 mm
Altura de bocas C	16 mm
Longitud de mordazas l	79 mm
Gama de sujeción máxima redonda	226 / 250 mm

Sujeción mínima redonda	80 / 80 mm
Gama de sujeción máxima cuadrada	185 / 247 mm
Gama de sujeción mínima cuadrada	26 / 27 mm
Adecuado para el código de color	T-Rex
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco