



Boca soporte fija para Uni-Grippset, para T-Rex fijo, Para tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361208 125
GTIN	4250364401937
Clase de artículo	34A

Descripción

Aplicación:

Las bocas soporte sirven para el alojamiento del juego de agarre universal n.º 361345 tam. 125. Boca móvil pendular para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

Idóneo para :

Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.

Descripción técnica

Para tipo	125
Anchura de bocas b	165 mm
c	14 mm
c ₁	20 mm
Altura de bocas C	20 mm
Longitud de mordazas l	61 mm
Gama de sujeción máxima redonda	160 mm
Sujeción mínima redonda	100 mm
Gama de sujeción máxima cuadrada	152 mm

Gama de sujeción mínima cuadrada	0 mm
Adecuado para el código de color	T-Rex
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco